

OMRON

家族目線

ヒューマンビジョンコンポ HVC-C2W

形 B5T-003001-U01JP

仕様

オムロンの製品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
安全に正しくお使いいただくために、
本書をお読みください。

オムロン株式会社

© OMRON Corporation 2015 All Rights Reserved.

SG-B5T-035

●検出・認証・推定機能

項目	内容
検出・認証・推定機能	顔検出・手検出・人体検出・ペット検出・動体検出・音声検出・顔認証・性別推定・年齢推定・表情推定・顔向き推定・視線推定・目つむり推定

●カメラ・撮影

項目	内容
画角	水平方向:約 100 度 , 垂直方向:約 57 度
パン/チルト	手動可
ズーム	機能なし
暗所撮影	赤外線 LED 発光切替え可能
	距離約 5m
動画解像度	HD(1280 X 720)
静止画解像度	HD(1280 X 720)
画像保存	microSDHC™ カードへ静止画保存
microSDHC™ カード	microSDHC™ カード 32GB 以下 , Class 4,6,10 を推奨
保存枚数	約 16,000 枚

●音声・スイッチ

項目	内容
マイクロフォン	Sensitivity :42dB , SNR:58dB
スピーカ	0.7W
ファンクションスイッチ	ペアリング用途
リセットスイッチ	検出・認証・推定設定、カメラ設定を工場出荷時の設定に復元

●LED 表示

LED 表示	HVC-C2W の状態
赤色点灯	電源オン後ネットワーク接続準備時
青色点灯	スマートフォン・タブレット接続時
青色点滅	カメラ画像確認時
緑色点滅	カメラのペアリング時のネットワーク設定時 ファームウェアアップデート時

●通信・ネットワーク

項目	内容
無線規格	IEEE 802.11 b/g/n 準拠
暗号化方式	WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES
ストリーミング	H.264(1280x720, 640x360, 320x180)
フレームレート	最大 15fps
アプリケーション	iOS7.0/Android4.3 以降のスマートフォン・タブレット
プッシュ通知	イベント検出(検知・認証・推定機能)時 ファームウェアアップデート必要時
ファームウェア アップデート	可

●環境・形状・電源

項目	内容
使用環境温湿度	0°C~35°C 85%RH 以下(氷結および結露無きこと)
保存環境温湿度	-15°C~50°C 85%RH 以下(氷結および結露無きこと)
外形寸法	HVC-C2W 本体: 幅 70mmx奥行 42mmx高さ 70mm スタンド取付時(直立状態): 幅 70mmx奥行 67mmx高さ 147mm
質量	HVC-C2W 本体:約 100g スタンド取付時:約 250g ※Serial No.の頭文字が F の製品のみ約 300g (AC アダプタ、microUSB ケーブル等を除く)
電源	HVC-C2W 本体:DC5V 最大 1A AC アダプタ:AC100-240V, 50Hz/60Hz 付属の AC アダプタ、microUSB ケーブルをご使用ください
起動時間	約 30 秒

お問い合わせ・返送先

オムロン株式会社

エレクトロニクス&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー
アプリケーションオリエンテッド事業部
ヒューマンビジョンコンポお問い合わせ窓口

住所：〒525-0035

滋賀県草津市西草津 2 丁目 2-1

TEL : 077-565-6309

受付時間

(祝日を除く月～金) 都合によりお休みをいただいたり、
09:00～17:00 受付時間帯を変更させていただく場合があります。

※お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。